

Lock-Arm® F-20X

製品コード 製品名・規格

22-700-0200 ロックアーム F-20X BJ-IIシステム
JAN:4571139796356

システム構成

01-500-0100 ロックアーム F-20X 本体
05-200-0870 レール固定金具
05-200-0800 ロック付きフットスイッチ
ボールジョイントホルダー 2個
パイピングホース 8.0m
07-700-0720 ジュラルミン製F-20X 収納ケース

【F-20X仕様】

作動方式: フットスイッチ
供給源: 圧縮空気 0.4Mpa
サイズ: シリンダー部: 45×65×210mm (実込長さまで)
アーム部: φ16mm×620mm
重量: 3Kg(本体のみ)
保持力: 1.5Kg
取付箇所: 手術台サイドレール
滅菌方法: 固定器本体 - ロックアームカバー
ホルダー - オートクレーブ

Lock-Arm® F-20F

製品コード 製品名・規格

22-700-0400 ロックアーム F-20F BJ-IIシステム
JAN:4571139796363

システム構成

01-500-0300 ロックアーム F-20F 本体
05-200-0800 ロック付きフットスイッチ
ボールジョイントホルダー 2個
パイピングホース 8.0m
07-700-0730 ジュラルミン製F-20F 収納ケース

【F-20F仕様】

作動方式: フットスイッチ
供給源: 圧縮空気 0.4Mpa
サイズ: シリンダー部: 45×65×210mm (実込長さまで)
アーム部: φ16mm×620mm
重量: 2Kg(本体のみ)
保持力: 1.5Kg
取付箇所: 手術台サイドレール
滅菌方法: 固定器本体 - ロックアームカバー
ホルダー - オートクレーブ

消耗品

10-100-0300 ロックアームカバー (滅菌済) PP-F-20X-01 20枚入り



05-100-0770 パイピングホース8m 空気ピン方式
05-100-0780 パイピングホース8m 空気シュレーダー方式
07-700-0300 調整器 (ポンペ用)

オプション

05-200-0850 フットスイッチ
07-200-0220 ダブルフットスイッチ ユニット
07-700-0310 2又アウトレット 空気ピン方式
07-700-0320 2又アウトレット 空気シュレーダー方式



メンテナンス

ロックアームの機能を維持し、安心・安全にご使用いただくために消耗・劣化部品の定期的な交換及びメンテナンスが必要です。
※使用頻度により、12カ月または24カ月のいずれかの点検を推奨しております。

※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。 2023.07

製造販売元

株式会社 システム・ジェーピー

〒435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1025-1

TEL053-545-4700/FAX053-545-4701

http://www.sysjp.com

System-JP

Flexible Multi Device Holder

Lock-Arm® F-20X / F

操作性を追求した機能とデザイン

Flexible Multi Device Holder Lock-Arm® F-20X

- ✓ 小型・軽量化
- ✓ 直観的な操作
- ✓ 可動エリアの拡大
- ✓ アーム固定力の向上

※当社従来製品比

Flexibility

- ✓ マルチポジショニング機構の採用

一般的名称：内視鏡ホルダ
JMDNコード：16240000
届出番号：22B2X10024000027
販売名称：ロックアーム F-20X
クラス分類：クラスⅠ 特定保守管理医療機器

迅速なスタートアップ

Flexible Multi Device Holder Lock-Arm® F-20F

一般的名称：内視鏡ホルダ
JMDNコード：16240000
届出番号：22B2X10024000028
販売名称：ロックアーム F-20F
クラス分類：クラスⅠ 特定保守管理医療機器

多様化したニーズに

Multi Device Holder

ボールジョイントホルダー

- ✓ スコープ
- ✓ 鏡視下用手術機器
- ✓ 臓器圧排・吊り上げ鉤
- ✓ マニピレーター

各 種




製品コード：09-220-0140
製品番号：HM1545LBJ
把持：ランゲンベック扁平鉤
JANコード：4571139796615



製品コード：09-220-0160
製品番号：HMAPH01
把持：アクセスポート
JANコード：4571139796288

システム構成品



製品コード：09-180-0102
製品番号：IS-1000NBJ
把持サイズ：～50mm
JANコード：4571139796578



製品コード：09-200-0100
製品番号：HM3510SLBJ
把持サイズ：φ3.5.10mm
JANコード：4571139796585



製品コード：09-120-0122
製品番号：HM1430BJ
把持サイズ：φ14～30mm
JANコード：4571139796554



製品コード：09-140-0102
製品番号：HM3242NBJ
把持サイズ：φ25～40mm
JANコード：4571139796561